

DUALSONIC



La différence de profondeur est la différence d'élasticité

Appareil de beauté multifonction tout-en-un DUALSONIC Maximum

Appareil de beauté avancé qui combine l'utilisation illimitée de la technologie HIFU à Double Couche (Ultrasons Focalisés de Haute Intensité) brevetée avec 7 types de fonctions de soin de la peau premium dans un seul appareil, afin de résoudre divers problèmes de peau, y compris l'amélioration de l'élasticité de la peau et l'effet lifting.

DUALSONIC

HIFU illimité dans un appareil de beauté multifonction tout-en-un

Première technologie HIFU à double couche brevetée au monde



Tête de l'appareil

Bouton de control

Bouton de tir

Ecran OLED

Gel hydratant



- Le premier appareil de beauté multifonction qui intègre la technologie HIFU (HIFU, RF, microcourant, électroporation et 3 types de LED)
- Combinant 7 fonctions, 5 modes et 3 niveaux d'intensité d'énergie
Tous les types de peau peuvent être traités avec un seul produit Maximum.
- Application HIFU de la plus grande fréquence de 3 MHz de l'industrie et soins à triple énergie pour un traitement constant de toutes les couches de la peau.
- L'écran OLED visible permettant de vérifier immédiatement la batterie et la puissance de sortie.
- Produit pratique à utiliser confortablement avec une tête incurvée et une prise ergonomique.
- Design luxueux avec des courbes délicates et élégantes.
- Chargement pratique avec un câble de charge USB Type C et un support de charge pour ranger le produit.
- Matériau SUS de qualité médicale, prouvé non irritant selon le test d'irritation cutanée humaine.
- Certifications obtenues : CE, FCC, KC.



2018, 2020-2023
Prix de la Satisfaction client
Récompensé 5 fois

2020-2023
Prix de l'innovation en Corée
Récompensé 4 fois de suite

2019-2022
Prix de l'indice de satisfaction consommateur
MoneyToday Corp
Récompensé 4 fois de suite

2019, 2020, 2022
Prix HIT Produit
Récompensé 3 fois

2018
Sélectionné comme produit au design excellent

Résultats cliniques immédiats

Autour des yeux		Joues		Autres	
Peau flasque	Texture de la peau	Hydratation	Elasticité	Peau flasque	Pores
376%	256%	252% (2.5mm)	234% (3mm)	483%	463%
Densité	Lissage	Texture de la peau	Brillance	Teint de la peau	Lissage
222%	133%	232%	153%	357%	167%

Résultat clinique instantané du taux d'absorption :



Amélioration du taux d'absorption	Amélioration de la profondeur d'absorption	Amélioration de la quantité d'absorption
314%	314%	251%

Augmentation de la synthèse du collagène, de l'acide hyaluronique et de l'élastine :


Collagène	Elastine	Acide hyaluronique
499%	359%	353%

Principe de l'Ultrason Focalisé

1. Comme lorsque la lumière du soleil passe à travers une loupe et se concentre en un seul endroit, la coagulation thermique se produit au point focal.
2. DUALSONIC Maximum est un produit qui transfère intensivement de l'énergie ultrasonique vers les couches dermiques supérieures et inférieures pour provoquer une coagulation thermique, créant ainsi du collagène, de l'acide hyaluronique et de l'élastine sans incision ni dommage à la peau, ce qui améliore l'élasticité de la peau et son effet lifting.
3. La technologie HIFU à double couche brevetée permet un traitement simultané de deux couches différentes de la peau. Les types à 2,5mm & 3,0mm et 1,5mm & 2,0mm de couches doubles sont disponibles dans DUALSONIC Maximum.



Mode FACE-UP Pour visage
2.5mm + 3.0mm



Mode EYE-UP Pour le contour des yeux et le cou
1.5mm + 2.0mm

Technologies DUALSONIC Maximum

1. **Ultrason Focalisé de Haute Intensité (HIFU)** : Aide à améliorer l'élasticité de la peau et la texture de la peau en concentrant l'énergie ultrasonore à des profondeurs spécifiques sans endommager la surface de la peau.
2. **Radiofréquence (RF)** : Aide à augmenter l'élasticité de la peau en générant de la chaleur à haute fréquence à l'intérieur de la peau.
3. **Microcourant** : Aide à améliorer l'élasticité de la peau en réorganisant la texture de la peau grâce au microcourant.
4. **Électroporation (EP)** : Applique un champ électrique sur la peau pour délivrer les ingrédients nutritionnels des cosmétiques dans la peau.
5. **LED Rouge** : Aide à améliorer l'élasticité de la peau en activant l'activité métabolique globale de la peau.
6. **LED Jaune** : Rend la peau claire et transparente en offrant un effet éclaircissant.
7. **LED Infrarouge (IR)** : Apporte de la chaleur en profondeur dans la peau pour prévenir la pigmentation et revitaliser la peau.

Modes DUALSONIC Maximum (*Basé sur l'utilisation d'un mode pour un traitement unique)

Face-UP	Eye-UP	Tight-UP	Daily-UP	Cos-UP
HIFU LED ROUGE	HIFU LED JAUNE	Radiofréquence LED ROUGE	Microcourant et LED Infrarouge LED ROUGE ET JAUNE	Electroporation LED ROUGE ET JAUNE
Élasticité profonde de la peau	Élasticité de la peau	Texture de la peau	Absorption des produits	


*LED Rouge : Élasticité, rajeunissement de la peau et des rides *LED Jaune : Améliore les imperfections et l'effet apaisant *LED Infrarouge : Favorise le rajeunissement de la peau

Brevets et Certifications DUALSONIC


Brevet No.10-1756618	Brevet No.10-1893584	Brevet No.10-2094444	Brevet No.10-2346232	Brevet No.10-2412736	Certificat KC	Certificat CE	Certificat FCC

Effet instantané après une seule utilisation (appareil et application cosmétique)


Peau flasque autour des lèvres **179%** (4 semaines)




Peau flasque des plis nasogéniens **414%** (4 semaines)



Densité de la peau autour des yeux **262%** (4 semaines)




Nombre de pores **221%** (4 semaines)




Amélioration de l'absorption de la peau (quantité d'absorption / taux d'absorption / profondeur d'absorption)

Profondeur d'absorption




Avant




Après

Profondeur d'absorption



Avant




Après

Profondeur d'absorption



Taux d'absorption




Profondeur d'absorption



Données cliniques In Vitro

Collagène



Acide Hyaluronique



Élastine

